

Garant**Clește cu tăiș frontal pentru electronică, SFW, Lungimea totală: 110 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	726922 110
GTIN	4062406239275
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Clește profesional cu tăietură ușor forfecată. Ambele părți ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil. **Recomandat pentru ESD.**

Material:

Din oțel carbon (C70), ștanțat precis și tratat termic cu fosfatăre fără reflexie.

Mini teșitură: Teșire foarte fină

Lungime cap L₁: 10 mm

Lățimea capului: 10 mm

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la: 0,6 mm

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,6 mm
Lungime cap L ₁	10 mm
Lățimea capului	10 mm
Lungimea totală	110 mm
Izolație electrică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire foarte fină

Material	Oțel carbon (C70)
Suprafață	fosfatat anti-reflexie
Caracteristici nume produs	SFW