

Garant
Portsculă eco forma B7 radială pe dreapta, lungă, Ø cozii d1: 40mm


Date comandă

Numărul de comandă	319091 40
GTIN	4062406240738
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- **Cementat HRC 58 ±2.**
- **Toate suprafețele funcționale rectificat.**
- **Cu duze sferice pentru răcire.**

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Descriere tehnică

Ø cozii d ₁	40 mm
------------------------	-------

Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
h_1	25 mm
b_1	118 mm
h_2	34 mm
h_5	48 mm
h_6	42,5 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm
b_2	75,5 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI