

## Garant

**Portsculă cu prindere pe con SK, cu bucușă din metal dur și orificii la canal de răcire, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 12 mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	302686 12
GTIN	4062406241339
Clasa articolului	31P

### Descriere

#### Execuție:

Dorn cu fixare Weldon, cu bucușă de precizie din metal dur introdusă în alezajul de prindere. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

#### Avantaj:

- **Stabilitate în creștere a mandrinei – fără uzura alezajului de prindere.**
- **Concentricitate repetabilă cu acuratețe.**
- **Așchiere silențioasă și omogenă.**
- **Durabilitate crescută a sculei.**

#### Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior D: 42 mm

Șurub de strângere de schimb Cod 309900: 12

### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12

Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	BT 50 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK