

**Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300205 8
GTIN	4062406242190
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	28 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	8
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

---

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 8 mm	309900 8
---	----------