



## Portsculă cu prindere SK Forma AD cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	300255 16
GTIN	4062406242831
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Cu orificii ale canalului de răcire. Fără posibilitate de închidere.**

#### Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

### Descriere tehnică

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior D	48 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	AD
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm	309900 16
--	-----------