



Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 40 A = 160, Ø de strângere D1: 16mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300277 16 |
| GTIN | 4062406242916 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere

Execuție:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------------------------|
| Lungime activă dimensiune A | 160 mm |
| Ø exterior D | 48 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 |
| Suport | SK 40 A = 160 |
| Standard | DIN 6359 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|