



## Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 40 A = 160, Ø de strângere D1: 12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	300277 12
GTIN	4062406242893
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

### Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Ø exterior D	42 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Suport	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm

Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

---

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm	309900 12
--	-----------