

## Garant

**Portsculă cu strângere rapidă subțire, cu orificiu pentru canalul de răcire, SK 50 A = 120, Ø de strângere D1: 12mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	302343 12
GTIN	4062406243708
Clasa articolului	31A

### Descriere

#### Execuție:

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!
- Formă foarte subțire (proeminențe reduse).
- Cu orificii ale canalului de răcire.

#### Aplicație:

- Recomandate pentru execuția sculelor și a matrițelor.
- Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranță în h6.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Strategie de așchiere: HPC

Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere

Ø de prindere D<sub>1</sub>: 12 mm

Lungime activă dimensiune A: 120 mm

Ø exterior D: 33,9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

### Descriere tehnică

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
------------------	-------

Ø exterior D	33,9 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Suport	SK 50 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare