

**Garant**

**Portsculă pentru freze frontale cu orificii ale canalului de răcire, PSC 50 scurt, Ø dornului d1: 16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	308544 16
GTIN	4062406243821
Clasa articolului	31C

**Descriere****Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor cilindro-frontale cu alezaj și a frezelor cu canal transversal.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Cheie specială Cod 309840, șurub de fixare a frezei Cod 309860.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885; 309893.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	35 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	16 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø exterior D	38 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Suport	PSC 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
--	-----------