

**Mahr****Micrometru digital de exterior IP65, set de 3 bucăți, Domeniu de măsurare: 0-25****Date comandă**

Numărul de comandă	421316 0-25
GTIN	4067263132981
Clasa articolului	43A

**Descriere****Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

**3x micrometru de exterior** 421315 Ref. 0-25

**Descriere tehnică**

Număr de baterii incluse	1
Tip de baterii	Celulă buton
Eroare de toleranță	2 $\mu$ m
Pasul tijei	0,5 mm
Citire	0,001 mm
Calibrarea	B1
Citire	0,00005 inch
Ø pivot	6,5 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 65

Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de lucru
Citire comutabilă	mm / inch
Limitator de cuplu de frecare	da
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 3X25 mm	022000 3X25
Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 3X25 mm	022010 3X25

### Accesorii

Micrometru digital de exterior IP65 Domeniu de măsurare 0-25 mm	421315 0-25
--	-------------