

**Garant****Bucșă elastică pentru sistem hidraulic ER cu piuliță olandeză ER32, Ød: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319743 12
GTIN	4062406244057
Clasa articolului	31W

**Descriere****Execuție:**

Flexibilitate mare pentru utilizare la strunjire în suporturi statice de bucșă elastică, dar și pentru scule acționate. Proprietăți optime de concentricitate.

Pentru scule acționate cu filet exterior.

**Avantaj:**

- **Proprietăți de amortizare ideale care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor și creșterea durabilității.**
- **Manevrare rapidă și simplă.**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bucșelor intermediare.**
- **Centrare perfectă.**

**Aplicație:**

Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire și pentru utilizarea barelor de strunjit.

**Descriere tehnică**

Ø d	12 mm
Filet M	M40×1,5
Lungime L	58,3 mm
Ø d <sub>2</sub>	50 mm

Tip produs

Bucșă elastică