

HEDI

Tambur pentru cablu G7 cu inel colector pentru F, B, PL și CZ, Tip: SR



Date comandă

Numărul de comandă	081112 SR
GTIN	4003644022571
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Cu prize pentru **țările F, B, PL și CZ.**

Variantele SR cu inel de glisare împiedică înnodarea cablurilor. Datorită contactelor cu dublu ghidaj ale inelului de glisare, este posibil lucrul simplu și în siguranță.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 44
Recomandat pentru țările	Franța
Tensiune de rețea	250 V
Lungimea cablului	40 m
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Culoare cablu	portocaliu

Materialul cablului	Cablu armat
Clasa cablului	H07BQ-F
Structura cablului	3G1,5
Număr de prize	4
Carcasă materiale	Plastic solid
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Tambur pentru cabluri