

Garant**Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303640 20 |
| GTIN | 4062406250164 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).

Avantaj:

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------|
| Ø exterior D | 52 mm |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ø de prindere D ₁ | 20 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 63 mm |
| a | 1 mm |
| Suport | BT 40 scurt |
| Standard | DIN 6359 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Forma | AD |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Execuție | BT-DC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 20 mm

309900 20