

**Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 40 A = 100, Ø dorn d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301027 16
GTIN	4062406251918
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Coadă conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

**Descriere tehnică**

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	17 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	16 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Ø exterior D	38 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj