



Adaptor de reducere pentru coadă CM Forma A, SK 50 scurt, CMinterior: 2



Date comandă

Numărul de comandă	301255 2
GTIN	4062406252274
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

- **Rectificat pe interior și pe exterior.**
- **Cu gaură Balluffchip.**

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Concentricitate: $\leq 8 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

Ø exterior D: 32 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	32 mm
Con Morse interior	2
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 8 μm
Tip produs	Adaptor portsculă