



## Adaptor de reducere pentru coadă CM Forma A, SK 50 scurt, CMinterior: 3



### Date comandă

Numărul de comandă	301255 3
GTIN	4062406252281
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

- **Rectificat pe interior și pe exterior.**
- **Cu gaură Balluffchip.**

#### Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Concentricitate:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 65 mm

Ø exterior D: 40 mm

### Descriere tehnică

Con Morse interior	3
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Ø exterior D	40 mm
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>

Concentricitate

 $\leq 8 \mu\text{m}$ 

Tip produs

Adaptor portsculă