

Garant GRIDLINE

Element de compartimentare a sertarului cu portscule, 26×20G, Pentru cozile sculelor: VDI40**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 970708 VDI40 |
| GTIN | 4062406252649 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Element portant din tablă de oțel cu suporturi din plastic pentru scule.

Aplicație:

Pentru utilizare în sertare.

Culoare:

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere (nu este posibilă vopsirea specială).**

Notă:

Suporturile VDI20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf. Dimensiunile HSK se recomandă pentru suporturile de scule forma A, C, pentru alte forme, consultați tabelul.

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×20

Înălțime fără suporturi pentru scule: 60 mm

Număr de portscule: 46

Distanță dintre axe A: 84 mm

recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G: 26

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G: 20

Descriere tehnică

| | |
|---|-------|
| recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 20 |
| recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G | 26 |
| Distanță dintre axe A | 84 mm |
| Număr de portscule | 46 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Înălțime fără suporturi pentru scule | 60 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 26×20 |
| Caracteristici nume produs | 26×20G |
| Tip produs | Element de compartimentare a sertarului |

Accesorii

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Piesă din plastic Tip VDI40 | 947390 VDI40 |
|-----------------------------|--------------|