

**HOLEX****Bucșă elastică ER pentru tarod, ER 25, Ø nominal de strângere d: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309457 10
GTIN	4062406254124
Clasa articolului	32Z

**Descriere****Execuție:**

- **Fixarea tarodului prin mecanism de prindere cu bilă pe circumferință.**
- **Dispozitiv integrat de schimbare rapidă.**
- **Bucșă elastică pentru filetare similară DIN 6499 / ISO 15488.**

**Avantaj:**

Blocare și deblocare rapide prin acționare cu arc. Nu este necesară îmbinare filetată la pătratul tarodului.

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Notă:**

Cuprinde doar Ø nominal. **Nu se potrivește în mandrina cu bucșă elastică tip ER CENTRO P.**

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	10 mm
Suport	ER 25
Ø exterior D	25 mm
Lungimea totală L	40 mm
Tip produs	Bucșă elastică

