

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrină pentru bucușă elastică, extrasubțire, cu răcire internă, SK 40 A = 120,
Gama de prindere: 1-6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Clasa articolului	34F

Descriere**Execuție:**

- Conul exterior și cel interior sunt rectificat.
- Cozi superfinisate.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- **Bucușă elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!**

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matrițelor.
Spațiu mare de lucru și contur optimizat pentru vibrații reduse. Răcire prin bucușă elastică de-a lungul sculei sau al cozii.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806,
cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835,

**GARANT bucușe elastice Cod 309563,
bucușe elastice ALBRECHT Cod 309572 – 309573.**

Descriere tehnică

Ø exterior D	42 mm
--------------	-------

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Gama de prindere	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Lungime utilă L _N	20 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308825 40
Bucușă elastică extra subțire Răcire interioară Ø nominal de strângere d 5 mm	309572 5
Bucușă elastică extra subțire Răcire interioară Ø nominal de strângere d 6 mm	309572 6
Bucușă elastică extra subțire etanșat Ø nominal de strângere d 6 mm	309573 6
Bucușă elastică extra subțire Răcire interioară Ø nominal de strângere d 4 mm	309572 4
Bucușă elastică extra subțire etanșat Ø nominal de strângere d 4 mm	309573 4
Bucușă elastică extra subțire etanșat Ø nominal de strângere d 1 mm	309573 1
	309573 3

Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 3 mm

Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 5 mm

309573 5

Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 1 mm

309572 1

Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 3 mm

309572 3

Cheie de fixare pentru șurubul de trageredIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308835 40

Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 2 mm

309573 2

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 2 mm

309572 2