

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrine pentru bucușe elastice, extra subțiri, HSK-A 63 A = 120, Gama de prindere: 1-6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Clasa articolului	34F

Descriere**Execuție:**

- **Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.**
- **Cozi superfinisate.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.**
- **Bucușa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!**

Avantaj:

Spațiu mare de lucru și contur optimizat pentru vibrații reduse. Răcire prin bucușă elastică de-a lungul sculei sau al cozii.

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matrițelor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

Accesorii opționale:

ALBRECHT bucușă elastică Cod 309572 și 309573.

Cheie tubulară Cod 309890, **bucușă elastică Cod 309563.**

Descriere tehnică

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	44 mm
Gama de prindere	1 - 6 mm
Lungime utilă L _N	30 mm
Suport	HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 4 mm	309573 4
Bucă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 3 mm	309572 3
Bucă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 3 mm	309573 3
Bucă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 6 mm	309573 6
Bucă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 5 mm	309572 5
Bucă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 2 mm	309573 2
Bucă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 2 mm	309572 2
	309572 4

Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 1 mm

309572 1

Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 5 mm

309573 5

Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 6 mm

309572 6

Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 1 mm

309573 1