

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Mandrină pentru bucă elastică, extrasubțire, cu răcire internă, HSK-E 40 A = 75, Gama de prindere: 1-6mm**Date comandă**

Numărul de comandă

304981 1-6

GTIN

4250261554170

Clasa articolului

34F

Descriere**Execuție:**

- **Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificate.**
- **Cozi superfinisate.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.**
- **Buca elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!**

Avantaj:

Spațiu mare de lucru și contur optimizat pentru vibrații reduse. Răcire prin bucă elastică de-a lungul sculei sau al cozii.

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matrițelor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

Accesorii opționale:

ALBRECHT bucă elastică Cod 309572 și 309573.

Cheie tubulară Cod 309890, **GARANT bucă elastică Cod 309563.**

Descriere tehnică

Ø exterior D

44 mm

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Gama de prindere	1 - 6 mm
Lungime activă dimensiune A	75 mm
Lungime utilă L _N	35 mm
Suport	HSK-E 40 A = 75
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucă elastică extra subțire Răcire interioară Ø nominal de strângere d 4 mm	309572 4
Bucă elastică extra subțire etanșat Ø nominal de strângere d 3 mm	309573 3
Bucă elastică extra subțire Răcire interioară Ø nominal de strângere d 5 mm	309572 5
Bucă elastică extra subțire Răcire interioară Ø nominal de strângere d 3 mm	309572 3
Bucă elastică extra subțire etanșat Ø nominal de strângere d 5 mm	309573 5
Bucă elastică extra subțire Răcire interioară Ø nominal de strângere d 2 mm	309572 2
Bucă elastică extra subțire etanșat Ø nominal de strângere d 1 mm	309573 1

Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 4 mm	309573 4
Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 1 mm	309572 1
Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 6 mm	309573 6
Bucșă elastică extra subțireetanșat Ø nominal de strângere d 2 mm	309573 2
Bucșă elastică extra subțireRăcire interioară Ø nominal de strângere d 6 mm	309572 6