

**Garant****Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250600 20/15
GTIN	4045197808967
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2020K15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 38 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259033 3

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Mărimea plăcuței	15 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2020K15

Lungimea totală L	125 mm
Gheară, șurub, arc	259036 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	38 mm
Portplăcuță	259033 3
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 3	259033 3
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259027 2
Șurub pentru portplăcuță	259612
Portplăcuță	259225