

**Dispozitiv pentru strângere adâncă jos, Filet: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	375005 M12
GTIN	4059245237883
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

Model extrem de jos și compact. Efect de tragere în jos datorită penei de ghidare înclinate.

Aplicație:

Pentru strângerea laterală, în special a pieselor cu înălțime redusă pe o placă de dispozitiv.

Material:

Oțel de îmbunătățire

Lățime B: 35 mm

Cursă de strângere: 5 mm

Înălțime H: 9 mm

Înălțime H₁: 23 mm

Forța de strângere: 20 kN

Moment maxim de strângere: 90 Nm

Descriere tehnică

Lățime B	35 mm
Forța de strângere	20 kN
Înălțime H ₁	23 mm

Material	Oțel de îmbunătățire
Înălțime H	9 mm
Moment maxim de strângere	90 Nm
Cursă de strângere	5 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos