



Dispozitiv de fixare cu tragere în jos, Tip: 7



Date comandă

Numărul de comandă	370137 7
GTIN	4059245237982
Clasa articolului	37K

Descriere

Avantaj:

Elementele de prindere prezintă un unghi de pendulare de 1,5°.

Aplicație:

Pentru prinderea laterală a pieselor înguste și a celor late. Prin efectul de tragere în jos, sculele vor fi fixate și pe suportul de piese.

Material:

Carcasă din oțel de îmbunătățire, gheară de prindere din oțel de scule.

Lungime L: 80 mm

Înălțime H: 60 mm

Lățime B₁: 65 mm

Lățime B₂: 65 mm

Lățime B₃: 13 mm

Cursă de strângere: 8 mm

Descriere tehnică

Cursă de strângere	8 mm
Moment maxim de strângere	90 Nm

Forța de strângere	38 kN
Lățime B ₂	65 mm
Lungime L	80 mm
Lățime B ₃	13 mm
Înălțime H	60 mm
Lățime B ₁	65 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos