



## Dispozitiv de fixare cu tragere în jos, Tip: 4



### Date comandă

Numărul de comandă

370137 4

GTIN

4059245237951

Clasa articolului

37K

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru prinderea laterală a pieselor înguste și a celor late. Prin efectul de tragere în jos, sculele vor fi fixate și pe suportul de piese.

#### Material:

Carcasă din oțel de îmbunătățire, gheară de prindere din oțel de scule.

Lungime L: 80 mm

Înălțime H: 80 mm

Lățime B<sub>1</sub>: 90 mm

Lățime B<sub>2</sub>: 25 mm

Lățime B<sub>3</sub>: 17 mm

Cursă de strângere: 10,2 mm

### Descriere tehnică

Lățime B<sub>3</sub>

17 mm

Cursă de strângere

10,2 mm

Lungime L

80 mm

Moment maxim de strângere	130 Nm
Înălțime H	80 mm
Forța de strângere	46 kN
Lățime B <sub>2</sub>	25 mm
Lățime B <sub>1</sub>	90 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos