

**Dispozitiv de fixare cu tragere în jos, Tip: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	370137 5
GTIN	4059245237968
Clasa articolului	37K

**Descriere****Avantaj:**

Elementele de prindere prezintă un unghi de pendulare de 1,5°.

**Aplicație:**

Pentru prinderea laterală a pieselor înguste și a celor late. Prin efectul de tragere în jos, sculele vor fi fixate și pe suportul de piese.

**Material:**

Carcasă din oțel de îmbunătățire, gheară de prindere din oțel de scule.

Lungime L: 50 mm

Înălțime H: 40 mm

Lățime B<sub>1</sub>: 45 mm

Lățime B<sub>2</sub>: 45 mm

Lățime B<sub>3</sub>: 8,5 mm

Cursă de strângere: 5,3 mm

**Descriere tehnică**

Cursă de strângere	5,3 mm
Înălțime H	40 mm

Forța de strângere	15 kN
Lățime B <sub>3</sub>	8,5 mm
Lungime L	50 mm
Lățime B <sub>1</sub>	45 mm
Lățime B <sub>2</sub>	45 mm
Moment maxim de strângere	25 Nm
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos