

**Dispozitiv de fixare cu tragere în jos, Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă

370137 6

GTIN

4059245237975

Clasa articolului

37K

Descriere**Avantaj:**

Elementele de prindere prezintă un unghi de pendulare de 1,5°.

Aplicație:

Pentru prinderea laterală a pieselor înguste și a celor late. Prin efectul de tragere în jos, sculele vor fi fixate și pe suportul de piese.

Material:

Carcasă din oțel de îmbunătățire, gheară de prindere din oțel de scule.

Lungime L: 60 mm

Înălțime H: 50 mm

Lățime B₁: 55 mm

Lățime B₂: 55 mm

Lățime B₃: 11 mm

Cursă de strângere: 7,1 mm

Descriere tehnică

Forța de strângere

27 kN

Moment maxim de strângere

50 Nm

Lățime B ₁	55 mm
Cursă de strângere	7,1 mm
Lățime B ₂	55 mm
Lungime L	60 mm
Lățime B ₃	11 mm
Înălțime H	50 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos