



## Circometru din oțel V2A pentru circumferință și Ø Lățimea benzii 35 mm, Rază maximă de măsurare: 3460mm



### Date comandă

Numărul de comandă	465684 3460
GTIN	2050002041257
Clasa articolului	46R

### Descriere

#### Execuție:

Ruletă din oțel **CJU** pentru măsurarea circumferinței exterioare și Ø corpurilor rotunde. Oțelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradații pentru circumferință și Ø. Diviziune 1 mm. **Citare pe vernier 0,1 mm**. Eroare toleranță la scalare conform DIN 866.

**Model V2A** din oțel de arc inoxidabil.

#### Avantaj:

Manevră simplă și posibilitate de centrare datorită suprafeței late de sprijin. Stabilitate înaltă. Măsurări rapide și sigure.

#### Notă:

Circometre cu gradație de 0,05 mm și circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staționară CJU, la cerere.

### Descriere tehnică

Grosimea benzii	0,2 mm
Domeniu de măsurare pentru Ø	700 - 1100 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferință	2190 - 3460 mm
Citare	0,1 mm
Lățimea benzii	35 mm
Calibrarea	G2

Tip produs

Ruletă

**Servicii**

Calibrare Ruletă de circumferință Lungime maximă 6000 mm

026280 6000