

Garant**Pereche de piese polare, Pentru tip: 600****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 382025 600 |
| GTIN | 4062406258214 |
| Clasa articolului | 310 |

Descriere**Execuție:**

Opțiunea 1

Ø piesei: 40 – 300 mm

Opțiunea 2

Ø piesei: 158 – 500 mm

Opțiunea 3

sarcină verticală max.: 400 kg

Descriere:**Opțiunea 1:** diametrul piesei 40 – 300 mm.**Opțiunea 2:** diametrul piesei 158 – 500 mm.**Opțiunea 3:** sarcină verticală max.: 400 kg.**Aplicație:**

Pentru montarea pe suprafața cu polaritate a echipamentului de ridicare a sarcinii. Astfel, se pot ridica piese cu diametre diferite. Accesibilitate optimizată în situațiile individuale de ridicare.

Adaptat pentru:

Magnet de ridicare a sarcinilor LM1 Cod 382020 Ref. 300 și 600.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere și șuruburi de oprire pentru transportul vertical al sarcinilor.

Notă:**Activarea magneților de ridicare a sarcinilor doar pe suprafețe magnetice!**

Capacitatea portantă maximă diferă în funcție de opțiune.

Descriere tehnică

Tip produs

Piese polare

Accesorii

Magnet de ridicare a sarcinilor LM1 Sarcină portantă maximă (plan) 600 kg

382020 600