

Garant**Mandrină de forță cu funcție de siguranță, SK 50, Ø D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă

300767 16

GTIN

4062406261221

Clasa articolului

31A

Descriere**Execuție:**

- Conuri superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.
- Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.
- Șurub integrat de reglare pe lungime.
- Alimentare interioară cu lichid de răcire.

Avantaj:

Siguranță rapidă și simplă împotriva ieșirii frezei prin suprafața HB (Weldon). Îmbinare prin formă între freză și portsculă. Contur compact optimizat pentru reducerea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și suprafață HB. Recomandat pentru așchiere grea (HPC, TPC).

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Notă:

Canalele alezajul de prindere din nu servesc pentru transferul lichidului de răcire. Alimentarea cu lichid de răcire se poate face doar direct prin sculă.

Strategie de așchiere: HPC

Lungime activă dimensiune A: 77 mm

Ø exterior bușă elastică D: 45 mm

Forță de strângere până la: 520 Nm

cheie cu dinte recomandată Cod 628400: 45/50

Descriere tehnică

Forță de strângere până la	520 Nm
Lungime activă dimensiune A	77 mm
Ø exterior bușă elastică D	45 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	45/50
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Cheie cu dinte Pentru Ø exterior piulițe 45/50 mm	628400 45/50
---	--------------