

Garant**Universal de forță cu funcție de siguranță, HSK-A 100, Ø D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	305560 16
GTIN	4062406261252
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Conuri superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.
- Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.
- Șurub integrat de reglare pe lungime.
- Alimentare interioară cu lichid de răcire.

Avantaj:

Siguranță rapidă și simplă împotriva ieșirii frezei prin suprafața HB (Weldon). Îmbinare prin formă între freză și portsculă. Contur compact optimizat pentru reducerea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și suprafață HB. Recomandat pentru așchiere grea (HPC, TPC).

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880.

Strategie de așchiere: HPC

Lungime activă dimensiune A: 102 mm

Ø exterior bucă elastică D: 45 mm

Forță de strângere până la: 520 Nm

cheie cu dinte recomandată Cod 628400: 45/50

Descriere tehnică

Ø exterior bucușă elastică D	45 mm
Lungime activă dimensiune A	102 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	45/50
Forță de strângere până la	520 Nm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 100	309880 100
---	------------