

Garant GRIDLINE

Banc de lucru, 3 sertare pe stânga, deschidere pe mijloc, ușă pe dreapta și 1 sertar, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat de lucru: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	921144 2000
GTIN	4062406352424
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Parte centrală cu carcasă deschisă repositionată pentru așezare ergonomică.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietorie cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 125, 150, 250

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 125

Înălțime ușă (dreapta) mm: 375

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**. **Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Blat de lucru adâncime	750 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Blat de lucru lungime	2000 mm
Adâncime structură de bază	700 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățime structură de bază	1900 mm
Greutate	172 kg
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Înălțime	850 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003