



Bandă adezivă cu țesătură set de 4 bucăți, portocalie, Lățime × lungime (mm×m): 38X25



Date comandă

Numărul de comandă

083611 38X25

GTIN

Clasa articolului

08M

Descriere

Execuție:

tesa® 4671 prezintă o țesătură de suport din viscoză, **nu este reflectorizantă, este fluorescentă** și recomandată pentru aproape **orice tip de utilizare**. Se poate **rupe ușor cu mâna**, poate **fi înlăturată fără să lase urme**, se lipește și pe **suprafețe rugoase** și **poate fi inscripționată**.

Cu banda textilă tesa® 4671 în culori neon, veți stăpâni diferite sarcini sigur și fiabil - mai ales la marcarea diferitelor elemente sau în zona pentru evenimente!

Banda textilă tesa® 4671 este disponibilă în culori neon fosforescente, fiind folosită adeseori de specialiști pentru marcarea vizibilă a diferitelor elemente sau în cadrul evenimentelor. Este recomandată pentru diferite aplicații, cum ar fi marcarea, fixarea, stabilizarea sau legarea în mănunchiuri. tesa® 4671 poate fi ruptă simplu cu mâna, inscripționată cu ușurință, nu este reflectorizantă și nici nu se deformează. Combinația dintre țesătura cu strat acoperitor de acrilat și adezivul din cauciuc natural asigură o rezistență ridicată la abraziune. Banda textilă poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri, fiind disponibilă în următoarele culori: verde neon, galben neon, portocaliu neon și roz neon.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	4671
Finețea țesăturii	120 mesh
Cu căptușeală	nu
umiditate depozitare	50 - 70 %
Material de suport	Țesătură
Adeziv	Cauciuc natural
Rezistență la rupere	7 N/mm
Capacitate de întindere	9 %
Rezistent la temperaturi de până la	140 °C
Culoarea	portocaliu
Tip de bandă adezivă	unilateral
Lungime	25 m
Lățime	38 mm
Grosime	0,28 mm
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Forță de lipire pe oțel	0,35 N/mm
Caracteristici nume produs	portocalie
Tip produs	Bandă adezivă