

**Pereche de prisme magnetice, Lungime x lățime: 120X70mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 447125 120X70 |
| GTIN | 4062406262242 |
| Clasa articolului | 42D |

Descriere**Execuție:**

Trei suprafețe de contact magnetice (prismă mică, prismă mare, partea superioară și cea inferioară cuplate simultan). Toate laturile călite. Suprafața frontală și suprafețele laterale șlefuite cu exactitate unghiular față prisme. **Toleranță a planeității și a paralelismului 0,01 mm.** Perechea de prisme este rectificată la înălțime egală.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Înălțime | 95 mm |
| Lățime | 70 mm |
| Greutate (bucată) | 5 kg |
| Pentru Ø arbore | 5 - 60 mm |
| Lungime | 120 mm |
| Toleranță de înălțime per pereche | 0,02 mm |
| Toate componentele | călit |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | Preț la cerere |
| Tip produs | Prismă |

