

Garant**Bit bi-hexagonal, 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	631439 12
GTIN	4062406264406
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. Cu pereți subțiri pentru lucrări și în locuri înguste.

Standard:**DIN 3124-L****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT și HOLEX Biți bi-hexagonali de cheie tubulară, lungi, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 631442; HOLEX: Cod 631452).

Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	16,9 mm
Deschiderea cheii	12 mm
Lungime	50 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Tip produs

Bit de cheie tubulară