

**Piatră de ascuțit - corindon nobil, Plat, Lungime x lățime (mm) grad de finețe:  
100X20F****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 558555 100X20F |
| GTIN               | 9003173093702  |
| Clasa articolului  | 53Y            |

**Descriere****Aplicație:**

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a tășurilor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **oțel** (călit) și aliaje cu rezistență la rupere ridicată. Tenacitatea acestui material conferă **rezistență muchiilor și performanțe bune la așchiere.**

**Notă:**

**A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.**

**Descriere tehnică**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Grad de finețe                      | fin              |
| Lățime                              | 20 mm            |
| Granulație                          | 320              |
| Culoarea                            | portocaliu       |
| Lungime                             | 100 mm           |
| Prescurtare pentru material abraziv | A                |
| Forma                               | Plat             |
| Tip produs                          | Piatră de honuit |

**Date utilizator**

|                               | <b>Se recomandă pentru</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg                        | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 60 HRC                 | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Oțel < 67 HRC                 | indicat în anumite condiții |                      |                |
| INOX                          | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Ti                            | indicat în anumite condiții |                      |                |
| GG(G)                         | indicat în anumite condiții |                      |                |
| CuZn                          | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Plastic, GRP                  | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Umiditate maximă              | recomandat                  |                      |                |
| Uscat                         | indicat în anumite condiții |                      |                |