

**Bandă adezivă VHB™, transparent, Lățime × lungime (mm×m): 19X11****Date comandă**

Numărul de comandă	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

3M™ 4910 este extrem de transparentă, ceea ce permite folosirea sa la montajul indicatoarelor translucide cu iluminat de fundal, pentru sticla armată cu rășină sintetică, metal, sticlă și materiale cu suprafețe de înaltă energie (HSE), materiale decorative și șipci, etichete cu nume, logouri, lipirea de panouri și fixarea de elemente de rigidizare.

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 11 m

Lățime: 19 mm

Grosime: 1 mm

Descriere tehnică

Forță de lipire pe oțel	4,8 N/mm
Denumirea producătorului	4910
Adeziv	Acrilat

Fișă de date

Lungime	11 m
Lățime	19 mm
Grosime	1 mm
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Culoarea	transparent
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	cu efect de atenuare
Particularitate	rezistență la umezeală
umiditate depozitare	50 %
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Montare
Utilizare	Fixare
Temperatură de depozitare	20 °C
Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
durabilitate minimă	12 lună
Capacitate de întindere	300 %
Caracteristici nume produs	transparent
Tip produs	Bandă adezivă