

**Bandă adezivă VHB™, alb, Lățime × lungime (mm×m): 19X33****Date comandă**

Numărul de comandă	083781 19X33
GTIN	4054596766419
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**Bandă adezivă bilaterală** ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

**3M™ LSE-110WF** este special concepută pentru lipiri pretențioase ale materialelor plastice și ale materialelor compozite de energie joasă, deopotrivă în mediu interior și mediu exterior.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 33 m

Lățime: 19 mm

Grosime: 1,1 mm

**Descriere tehnică**

Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
----------------------	----------------

## Fișă de date

Lungime	33 m
Rezistent la temperaturi de până la	90 - 150 °C
Adeziv	Acrilat
durabilitate minimă	18 lună
Temperatură de depozitare	16 - 25 °C
Culoarea	alb
Denumirea producătorului	LSE-110WF
Lățime	19 mm
umiditate depozitare	40 - 65 %
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Forță de lipire pe oțel	4,4 N/mm
Grosime	1,1 mm
Caracteristici nume produs	alb
Tip produs	Bandă adezivă