


**Bandă adezivă VHB™, negru, Lățime × lungime (mm×m): 19X33****Date comandă**

Numărul de comandă	083789 19X33
GTIN	4001895844911
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

3M™ 5952 este recomandată pentru mediu interior și mediu exterior. Poate fi lipită rapid și ușor și asigură o durabilitate fiabilă. Aplicați această bandă adezivă VHB, performantă și viscoelastică, pe cele mai diverse suprafețe, cum ar fi cele cu strat de acoperire din pulbere.

Notă:

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi. Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
umiditate depozitare	50 %
Temperatură de depozitare	20 °C
Forță de lipire pe oțel	5,5 N/mm
Adeziv	Acrilat
Lungime	33 m

Fișă de date

Denumirea producătorului	5952
durabilitate minimă	12 lună
Grosime	1,1 mm
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Lățime	19 mm
Capacitate de întindere	300 %
Culoarea	negru
Caracteristici nume produs	negru
USP2	negru
Tip produs	Bandă adezivă