

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/12**Date comandă**

Numărul de comandă	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Piese de schimb:

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Lungimea totală L	35 mm
Fixare tip	25 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDUCR
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Mărimea plăcuței	11 mm

Decalaj central L ₃	17 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Unghi de așezare	93 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat