

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/12



Date comandă

Numărul de comandă	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Piese de schimb:

Șurub pentru placa amovibilă la cerere.

Descriere tehnică

Fixare tip	25 mm
Decalaj central L ₃	17 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDUCL
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Lungimea totală L	35 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..

Unghi de așezare	93 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat