

**Garant****Filiere Filet pe stânga, M-LH: M42****Date comandă**

Numărul de comandă	140620 M42
GTIN	4062406266196
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;

**Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe stânga

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 4,5 mm

Ø exterior: 90 mm

Înălțime: 36 mm

**Descriere tehnică**

Înălțime	36 mm
Ø exterior	90 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Pasul filetului	4,5 mm
Dimensiunea filetului	M42

Tip de filet	M-LH
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe stânga
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		