

Garant**GARANT Power Q DoubleFreză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213002 32/3
GTIN	4062406266455
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial **la detensionarea axului principal.**

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP.**

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	62 mm
Ø tăișului D _c	32 mm
Lungimea totală L _{ges}	150 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	19,55 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,76 grad
Număr de dinți Z	3
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	54 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU094812

Unghi de reglare κ	15 grad
Ø cozii D_s h6	32 mm
Lungime activă L_1	70 mm
Răcire interioară	da
Ø D_3	22 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,2 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 7	219799 7
Şurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP