

**Garant**

**Cuțit de mortezat profiluri pentru plăcuțe pătrate Ø DS 25 mm, începând cu pătrat: 17mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	290332 17
GTIN	4062406352271
Clasa articolului	29K

**Descriere****Notă:**

- La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.
- La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru deschidere pătrată	17 - 19 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	8,5 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	52 mm
Ø cozii	25 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	16 mm
Ø suport de plăcuțe D <sub>1</sub>	16 mm
Șurub	290399 3
Răcire interioară	da
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	90 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

