

Garant**XOMU094812ZZER, HB4130, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	213030 INOX
GTIN	4062406266585
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Concept inovativ de plăcuțe amovibile datorită plăcuțelor **bilaterale** cu 3 tășuri (2×3 tășuri).

Materiale performante pentru tășuri pentru o **rentabilitate extrem de mare**.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Tip	INOX
Avans f_z per dinte	1,1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDMT090416ZDSR
Categorie	HB4130
Materialul sculei	Carbura
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p,max}$	0,8 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1,5 mm

Rază de programare la $a_{p \max}$	2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Strat de acoperire	AlTiCrN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		