

Kroepelin
Längenmesstechnik

Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior, Domeniu de măsurare: 20-40mm



Date comandă

Numărul de comandă	438965 20-40
GTIN	2050002040946
Clasa articolului	46Q

Descriere

Execuție:

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. **Afișaj digital al valorii absolute.** Prin introducerea **valorilor presetate** se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, manual de utilizare.

Accesorii opționale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2, cablu de date Cod 497440 și adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.

Descriere tehnică

Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	85 mm
Ø bilei de palpate din carbură	1 mm
Domeniu de măsurare	20 - 40 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Forță de măsurare	1,1 - 1,6 N

Adâncime maximă a canalului	7 mm
Adâncime minimă a canalului	1,2 mm
Acuratețe la repetare	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Număr de baterii incluse	2
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Increment comutabil	0,01 mm
Increment comutabil	0,002 mm
Increment comutabil	0,001 mm
Increment comutabil	0,005 mm
Increment comutabil	0,05 mm
Increment comutabil	0,02 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C7
Tip produs	Palpator rapid de interior

Servicii

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S

Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
---	--------

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare Tip D2	497440 D2
Cablu de conectare Tip D1	497440 D1
Adaptor pentru interfață Tip A2	498954 A2
Cablu de conectare Tip USB2	497440 USB2
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3