

Kroepelin
Längenmesstechnik

Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior cu palpate în 3 puncte, Domeniu de măsurare: 40-60mm



Date comandă

Numărul de comandă	438985 40-60
GTIN	2050002041004
Clasa articolului	46Q

Descriere

Execuție:

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. **Afișaj digital al valorii absolute.** Prin introducerea **valorilor presetate** se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Palpare în 3 puncte pentru stabilirea rapidă și sigură a valorii măsurate.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, manual de utilizare.

Accesorii opționale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A2, cablu de date Cod 497440 și adaptor radio Cod 498954 Ref. A5.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,02 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Forță de măsurare	1,1 - 1,6 N
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	84 mm

Adâncime minimă a canalului	1,6 mm
Adâncime maximă a canalului	8 mm
Contact de măsurare	3
Număr de baterii incluse	2
Domeniu de măsurare	40 - 60 mm
Acuratețe la repetare	0,01 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Increment comutabil	0,01 mm
Increment comutabil	0,02 mm
Increment comutabil	0,005 mm
Increment comutabil	0,05 mm
Increment comutabil	0,001 mm
Increment comutabil	0,002 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C7
Tip produs	Palpator rapid de interior

Servicii

Calibrare Palpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S
Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S

Accesorii

Adaptor pentru interfață Tip A2	498954 A2
Cablu de conectare Tip D1	497440 D1
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Cablu de conectare Tip D2	497440 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare Tip USB2	497440 USB2