

Garant

Capac de șlefuit (SiC), Granulație 150, Ø capacului de șlefuit, lungime, forma: 1319G

**Date comandă**

Numărul de comandă	553328 1319G
GTIN	4062406272036
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Carbură de siliciu (SiC) ideal pentru prelucrarea titanului, aluminiului și a aliajelor acestora.

Aplicație:

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul șlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

Descriere tehnică

Lungimea capacului de șlefuit	19 mm
Turație recomandată	16000 min ⁻¹
Ø capace șlefuit	13 mm
Forma	G

Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Granulație	150
Caracteristici nume produs	Granulație 150
Tip produs	Capac de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport pentru capace de șlefuit Ø cap, lungimea capului, forma 1319G

553100 1319G