



Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	643233 8
GTIN	4000896046973
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Produs din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Tije acoperite în strat TiN pentru o aderență și o rezistență la abraziune extrem de ridicată. Cu protecție optimă împotriva coroziunii.

Aplicație:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înșurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manșon din oțel crom-vanadiu, suprafață cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oțel special, custrat de acoperire TiN.

Descriere tehnică

Lungime	60 mm
Ø parte antrenantă	23 mm
Hexagon	8 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN 7422

Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Execuție	Acoperit cu strat TiN
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
cu cap sferic	nu
cu inel de susținere	nu
Tip produs	Bit de cheie tubulară