



Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 14mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 643333 14 |
| GTIN | 4000896232307 |
| Clasa articolului | 630 |

Descriere

Execuție:

Produs din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Tije acoperire în strat TiN pentru o aderență și o rezistență la abraziune ridicată. Cu protecție optimă împotriva coroziunii.

Aplicație:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înșurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manșon din oțel crom-vanadiu, suprafață cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oțel special, custrat de acoperire TiN.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|------------------------|
| Hexagon | 14 mm |
| Ø parte antrenantă | 24,6 mm |
| Lungime | 140 mm |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Standard | DIN 7422 |
| Profil de antrenare | Șurubelniță hexagonală |

| | |
|------------|-----------------------|
| Execuție | Acoperit cu strat TiN |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | TiN |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |